

Garant**Fraise à lamer en tirant à 180°, Ø fraisage max. D: 53mm**

Données de commande

N° commande	217180 53
GTIN	4045197465719
Classe d'article	210

Description

Exécution:**Avec une dent (z = 1).****Remarque(s):**

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page). Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,5** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

Description technique

Ø queue D _s h6	40 mm
Longueur de col L ₁	140 mm
Ø min. d _{min}	36 mm
Type de queue	Weldon
Nombre de dents Z	1
Ø fraisage D	53 mm
Cote de programmation e	9,05 mm
L ₃	110 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Plaquette adaptée	260158
Arrosage interne	oui
Longueur totale L	210 mm

Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

Vis de serrage	219945
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219848