


Garant**MPHX 060202 TN, HB7720, Type: UNI**

Données de commande

N° commande	217231 UNI
GTIN	4045197579003
Classe d'article	29W

Description

MPHX 060202 TN UNI Avance f_z par dent: 0,1 mm

Description technique

Type	UNI
Avance f_z par dent	0,1 mm
Code ISO plaquette	MPHX 060202 TN
Nuance	HB7720
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
--	------------	-------	----------

Acier < 500 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	65 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	65 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	175 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		