

**CCMT 09T304, Nuance: IC807****Données de commande**

N° commande	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Classe d'article	26B

**Description****Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Type d'outils	HM
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 2 mm
Nuance	IC807
Avance f	0,06 - 0,25 mm/tr
Série	ISOTURN
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Application principale	P

Brise-copeaux	F3P
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 245 m/min
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Référence fabricant	CCMT 09T304-F3P IC807
Type de produit	Plaquette pour tournage