

**Garant**

**Fraise à surfacer à 45° coupe à droite, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:  
63/6mm**

**Données de commande**

N° commande	214200 63/6
GTIN	4045197131423
Classe d'article	210

**Description****Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

**Description technique**

Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Plaquette adaptée	SE.. 1204..
Ø dents $D_c$	63 mm
Jeu de vis pour plaquettes	21 9800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø fixation	22 mm
Ø ext. max. $D_{max}$	75 mm
Nombre de dents Z	6
Type de queue	avec alésage

Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à surfacer

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,7 Nm	211750 5,7
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219800
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP