


**CCMT 09T302, Nuance: IC807****Données de commande**

N° commande	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Prof. coupe a_p	0,1 - 2 mm
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,06 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 80 m/min
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Continue
Série	ISOTURN

Nuance	IC807
Rayon d'angle	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Brise-copeaux	F3M
Référence fabricant	CCMT 09T302-F3M IC807
Type de produit	Plaquette pour tournage