

**VCMT 160404, Nuance: IC807****Données de commande**

N° commande	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Condition de coupe	Continue
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Application principale	M
Nuance	IC807
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	F3M
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 80 m/min

Prof. coupe a_p	0,1 - 1,8 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Série	ISOTURN
Référence fabricant	VCMT 160404-F3M IC807
Type de produit	Plaquette pour tournage