

**DCMT 11T304, Nuance: IC807****Données de commande**

N° commande	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Nuance	IC807
Prof. coupe a_p	0,8 - 3 mm
Brise-copeaux	M3M
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Série	ISOTURN
Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 80 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm

Application principale	M
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Référence fabricant	DCMT 11T304-M3M IC807
Type de produit	Plaquette pour tournage