



**CNMG 120404, Nuance: IC8150**

**Données de commande**

N° commande	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Classe d'article	26B

**Description**
**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Code ISO plaquette	CNMG 120404
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4
Brise-copeaux	F3P
Nuance	IC8150
Type d'outils	HM
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Application principale	P

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	180 - 400 m/min
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Référence fabricant	CNMG 120404-F3P IC8150
Type de produit	Plaquette pour tournage