


**CNMG 120412, Nuance: IC8150****Données de commande**

N° commande	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Code ISO plaquette	CNMG 120412
Brise-copeaux	M3P
Condition de coupe	Continue
Nuance	IC8150
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Nombre de changements/dents	4

Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Application principale	P
Référence fabricant	CNMG 120412-M3P IC8150
Type de produit	Plaquette pour tournage