



## Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 22/2XLmm



### Données de commande

N° commande	227300 22/2XL
GTIN	4960664461004
Classe d'article	250

### Description

#### Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

### Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø dents $D_c$	22 mm
Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Longueur totale $L_{tot}$	170 mm
Longueur de col $L_1$	30 mm
Ø queue $D_s$ h6	20 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	15 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	42 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	38 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	0,76 degré
Ø $D_3$	16 mm

Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------