



DNMG 150604, Nuance: IC6015



Données de commande

N° commande	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Classe d'article	26B

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	IC6015
Brise-copeaux	F3M
Prof. coupe a_p	0,1 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm

Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Type d'outils	HM
Référence fabricant	DNMG 150604-F3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage