


**DNMG 150604, Nuance: IC8150**

**Données de commande**

N° commande	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Classe d'article	26B

**Description**
**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Brise-copeaux	F3P
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	180 - 400 m/min
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 3,5 mm

Avance f	0,08 - 0,25 mm/tr
Application principale	P
Nuance	IC8150
Classement finition/ébauche	Finition
Référence fabricant	DNMG 150604-F3P IC8150
Type de produit	Plaquette pour tournage