

**DNMG 150608, Nuance: IC6015****Données de commande**

N° commande	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Nuance	IC6015
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Brise-copeaux	M3M
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4

Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,17 - 0,5 mm/tr
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Référence fabricant	DNMG 150608-M3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage