

Garant

**Fraise à surfacer à 45° coupe à droite, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
125/10mm**

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 214200 125/10 |
| GTIN | 4045197131492 |
| Classe d'article | 210 |

Description**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

Description technique

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ø dents D_c | 125 mm |
| Ø ext. max. D_{max} | 138 mm |
| Ø fixation | 40 mm |
| Longueur totale L_{tot} | 63 mm |
| Plaquette adaptée | SE.. 1204.. |
| Jeu de vis pour plaquettes | 21 9800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Nombre de dents Z | 10 |
| Type de queue | avec alésage |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Angle d'attaque κ | 45 degré |
| Pas des arêtes de coupe | Différent |
| Arrosage interne | oui |
| Méthode d'usinage | MTC |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraises à surfacer |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces | 219800 |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,7 Nm | 211750 5,7 |