


DNMG 150608, Nuance: IC6015

Données de commande

N° commande	250731 IC6015
GTIN	7291075341904
Classe d'article	26B

Description
Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Brise-copeaux	F3M
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Prof. coupe a_p	0,1 - 1,5 mm
Condition de coupe	Continue
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	HM

Nuance	IC6015
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Référence fabricant	DNMG 150608-F3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage