


**VNMG 160404, Nuance: IC6015**

**Données de commande**

N° commande	251790 IC6015
GTIN	7291075350876
Classe d'article	26B

**Description**
**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 300 m/min
Nuance	IC6015
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	F3M

Type d'outils	HM
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Nombre de changements/dents	4
Référence fabricant	VNMG 160404-F3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage