



Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 17/2Lmm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 227300 17/2L |
| GTIN | 4960664460922 |
| Classe d'article | 250 |

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Arrosage interne: oui

Ø dents D_c : 17 mm

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$: 10 mm

Longueur de col L_1 : 23 mm

Longueur totale L_{tot} : 100 mm

Ø queue D_s h6: 16 mm

Description technique

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$ | 10 mm |
| Longueur totale L_{tot} | 100 mm |
| Ø dents D_c | 17 mm |
| Vis pour plaquette | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Plaquette adaptée | BD.. 11T3 |
| Longueur de col L_1 | 23 mm |
| Ø queue D_s h6 | 16 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |

| | |
|--|---------------------|
| Longueur de plongée oblique L pour α_{\max} | 10 mm |
| Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$ | 32 mm |
| Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$ | 28 mm |
| Angle de plongée oblique α_{\max} | 1,15 degré |
| $\varnothing D_3$ | 11 mm |
| Type de queue | Queue cylindrique |
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Application de fraisage | Dressage |
| Application de fraisage | Fraisage circulaire |
| Application de fraisage | Ramping |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Fraise à dresser |

Accessoires

| | |
|----------------|--------|
| Vis de serrage | 229708 |
|----------------|--------|