



WNMG 080408, Nuance: IC8250

Données de commande

N° commande	251991 IC8250
GTIN	7291075319392
Classe d'article	26B

Description
Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,08 - 0,25 mm/tr
Type d'outils	HM
Brise-copeaux	F3P
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 380 m/min
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Prof. coupe a_p	0,4 - 2,5 mm

Nombre de changements/dents	6
Nuance	IC8250
Rayon d'angle	0,8 mm
Référence fabricant	WNMG 080408-F3P IC8250
Type de produit	Plaquette pour tournage