



## Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 19/3Lmm



### Données de commande

N° commande	227300 19/3L
GTIN	4960664460939
Classe d'article	250

### Description

#### Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Arrosage interne: oui

Ø dents  $D_c$ : 19 mm

Nombre de dents Z: 3

Profondeur de coupe max.  $a_{p\max}$ : 10 mm

Longueur de col  $L_1$ : 26 mm

Longueur totale  $L_{\text{tot}}$ : 100 mm

Ø queue  $D_s$  h6: 16 mm

### Description technique

Ø queue $D_s$ h6	16 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	10 mm
Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Ø dents $D_c$	19 mm
Longueur de col $L_1$	26 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	100 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	3

Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	12 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	36 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	0,95 degré
$\varnothing D_3$	13 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------