

**VNMG 160408, Nuance: IC6015****Données de commande**

N° commande	251851 IC6015
GTIN	7291075307108
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Brise-copeaux	M3M
Nuance	IC6015
Prof. coupe a_p	0,4 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min

Application principale	M
Avance f	0,07 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Référence fabricant	VNMG 160408-M3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage