


**WNMG 080408, Nuance: IC8150****Données de commande**

N° commande	251991 IC8150
GTIN	7291075319361
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,4 - 2,5 mm
Avance f	0,08 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	F3P
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	6
Code ISO plaquette	WNMG 080408

Nuance	IC8150
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Référence fabricant	WNMG 080408-F3P IC8150
Type de produit	Plaquette pour tournage