



Fraise à dresser à 90° MECX, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 25/5mm



Données de commande

N° commande	227105 25/5
GTIN	4960664472697
Classe d'article	250

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d'usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d'épaulements, fraisage en oblique, etc.

Arrosage interne: oui

Ø dents D_c : 25 mm

Nombre de dents Z: 5

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$: 6 mm

Longueur de col L_1 : 25 mm

Longueur totale L_{tot} : 88 mm

Ø queue D_s h6: 25 mm

Description technique

Ø queue D_s h6	25 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	6 mm
Ø dents D_c	25 mm
Longueur de col L_1	25 mm
Vis pour plaquette	229707 (T6; 0,45 Nm)
Plaquette adaptée	BD.. 0703
Longueur totale L_{tot}	88 mm
Nombre de dents Z	5

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	21 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,55 degré
$\varnothing D_3$	22 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229707
----------------	--------