

**WNMG 080408, Nuance: IC8150****Données de commande**

N° commande	252121 IC8150
GTIN	7291075329186
Classe d'article	26B

**Description****Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	IC8150
Nombre de changements/dents	6
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	180 - 400 m/min

Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	M3P
Type d'outils	HM
Référence fabricant	WNMG 080408-M3P IC8150
Type de produit	Plaquette pour tournage