

**VNMG 160404, Nuance: IC6015****Données de commande**

N° commande	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Classe d'article	26B

**Description****Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Code ISO plaquette	VNMG 160404
Type d'outils	HM
Brise-copeaux	M3M
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Nuance	IC6015
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 300 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,07 - 0,3 mm/tr
Référence fabricant	VNMG 160404-M3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage