

Garant

**Plaquette de fraisage 90° pour chanfreinage / ébavurage, HB7720,
Profondeur de fraisage max. S_{max} : 2,1 mm**

**Données de commande**

N° commande	217277 2,1
GTIN	4045197284693
Classe d'article	21C

Description technique

Profondeur de fraisage max. S_{max}	2,1 mm
Nombre de dents Z	6
Type	P26
Ø de perçage min.	28 mm
Ø ext. D	26 mm
Nuance	HB7720
Type de produit	Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
--	------------	-------	----------

Alu Plastiques	adaptée	500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	60 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	45 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	35 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		