



Fraises pour rainures en T HELISLOT, Queue Weldon, Ø DC / Zeff: 40/1mm



Données de commande

N° commande	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Plaquette adaptée	XNMU130608
Ø queue D_s h6	32 mm
Ø col d_1	21 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	1
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Longueur totale L_{tot}	120 mm
Longueur de col L_1	47 mm
Nombre de plaquettes	2
Hauteur rainure a_p	18 mm
Ø dents D_c	40 mm

Référence fabricant	ETS D40-18-W32-XN13
Type de queue	Queue Weldon
Type de produit	Fraises pour rainures en T

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------