



Fraises 3 tailles HELISLOT à bride, \varnothing DC / Zeff: 160/9mm



Données de commande

N° commande	227720 160/9
GTIN	7291075430929
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Description technique

Longueur totale L_{tot}	50 mm
Nombre de plaquettes	18
Nombre de dents effectif Z_{eff}	9
\varnothing dents D_c	160 mm
Série	HELISLOT
\varnothing fixation	40 mm

Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	45 mm
Longueur de col L_1	35 mm
Largeur de rainure a_p	12 mm
Référence fabricant	FDN D160-12-40-XN09
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraise 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 3	229695 3
--	----------