

**Garant**
**Fraise à copier à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 42/3mm**


## Données de commande

N° commande	211806 42/3
GTIN	4045197502049
Classe d'article	210

## Description

### Exécution:

Rigidité supérieure de l'outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise.

### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

## Description technique

Longueur totale $L_{tot}$	55 mm
Ø dents $D_c$	42 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø fixation	16 mm
Plaquette adaptée	VCG. 2205
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	82 mm
Perçage par interpolation $a_p$	8 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	5,3 degré
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	32,34 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	78 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à copier

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,7 Nm	211750 5,7
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219800