



Fraise à dresser à 90° MECH11, Queue Weldon, Ø D / Zeff: 40/4mm



Données de commande

N° commande	227453 40/4
GTIN	4960664526345
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l'effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe a_e supérieures pour une profondeur de coupe a_p identique. Haute productivité, même sur des machines de faible puissance.

Description technique

Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	55 mm
Ø dents D_c	40 mm
Longueur totale L_{tot}	126 mm
Code ISO plaquette	BDMT 11T308
Plaquette adaptée	BDMT 11T308
Longueur de col L_1	64 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	4
Nombre de plaquettes	24
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage

Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------