

**Garant**

**Fraise à surfacer / dresser à 90° HPC Aluking, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/3mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 214515 50/3   |
| GTIN             | 4045197610676 |
| Classe d'article | 21P           |

**Description****Exécution:**

Fraises à surfacer / dresser tangentielles **pour un angle précis de 90°**. En partie avec dents réglables verticalement pour une précision maximale. Logement de plaquette précis grâce au serrage par tirettes.

**Description technique**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Vis de serrage                   | 219894 (SW3; 5,0 Nm) |
| Ø fixation                       | 22 mm                |
| Plaquette adaptée                | BG.. 15L5..          |
| Ø dents D <sub>c</sub>           | 50 mm                |
| Tirette                          | 219893               |
| Longueur totale L <sub>tot</sub> | 40 mm                |
| Nombre de dents Z                | 3                    |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Type de queue            | avec alésage     |
| Angle d'attaque $\kappa$ | 90 degré         |
| Application de fraisage  | Dressage         |
| Pas des arêtes de coupe  | Différent        |
| Arrosage interne         | oui              |
| Méthode d'usinage        | HPC              |
| Changement d'outil       | PowerCard        |
| Type de produit          | Fraise à dresser |

---

## Accessoires

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vis de serrage   | 219894 |
| Vis d'ajustement | 219892 |
| Tirette          | 219893 |