



Fraise à dresser à 90° MEC11T, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/9mm



Données de commande

N° commande	227310 100/9
GTIN	4960664489336
Classe d'article	250

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Ø fixation	32 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Longueur totale L_{tot}	55 mm
Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Ø dents D_c	100 mm
Nombre de dents Z	9
Angle de plongée oblique α_{max}	0,12 degré

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	93 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	194 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	94 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------