

Plaquettes de coupe TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 6/0,4mm



Données de commande

N° commande	274226 6/0,4
GTIN	7291075439113
Classe d'article	26A

Description

Exécution:

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Contrôle et évacuation optimaux des copeaux. Avances faibles à moyennes.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274202 - 274205.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Rayon d'angle R	0,4 mm
Largeur de gorge w	6 mm
Tolérance largeur gorge w	0,05 mm
Avance f	0,08 - 0,16 mm/tr

Série	TANG-GRIP
Référence fabricant	TNF 6GN-IQ IC808
Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	НМ
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	GN
Vitesse de coupe v _c Application principale	80 - 150 m/min
Nuance	IC808
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage