

Garant**Fraise à surfacer / dresser à 90° HPC AluKing, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 63/4mm**

Données de commande

N° commande	214515 63/4
GTIN	4045197610683
Classe d'article	21P

Description

Exécution:

Fraises à surfacer / dresser tangentielles **pour un angle précis de 90°**. En partie avec dents réglables verticalement pour une précision maximale. Logement de plaquette précis grâce au serrage par tirettes.

Description technique

Longueur totale L _{tot}	40 mm
Vis de serrage	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Vis d'ajustement	219892
Ø dents D _c	63 mm
Ø fixation	22 mm
Plaquette adaptée	BG.. 15L5..
Tirette	219893

Dents réglables	1
Nombre de dents Z	4
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	219894
Tirette	219893
Vis d'ajustement	219892