



Fraise à dresser à 90° MECH11, avec alésage, Ø D / Zeff: 50/6mm



Données de commande

N° commande	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l'effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe a_e supérieures pour une profondeur de coupe a_p identique. Haute productivité, même sur des machines de faible puissance.

Description technique

Ø fixation	22 mm
Ø dents D_c	50 mm
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Plaquette adaptée	BDMT 11T308
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Code ISO plaquette	BDMT 11T308
Nombre de dents effectif Z_{eff}	6
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	46 mm
Nombre de plaquettes	30
Type de queue	avec alésage

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------