



## Plaquettes de coupe PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 4/24mm



### Données de commande

N° commande	273937 4/24
GTIN	7291075151541
Classe d'article	26K

### Description

**Exécution:**

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Avances faibles à moyennes.

**Utilisation:**

Premier choix pour la réalisation de gorges de précision. Tronçonnage possible. Convient également pour les coupes intermittentes.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils 273924 – 273925.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Rayon d'angle R	0,4 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Profondeur de coupe $t_{max}$	6,25 mm

Tolérance largeur gorge w	0,02 mm
Avance f	0,04 - 0,18 mm/tr
Tolérance rayon d'angle R	0,03 mm
Dim. plaquette Ø d	24 mm
Série	PENTACUT
Référence fabricant	PENTA 24N400J040 IC908
Nombre de changements/dents	5
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	J
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 180 m/min
Nuance	IC908
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage