



Fraise à dresser à 90° MEC11T, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 16/2mm



Données de commande

N° commande	227315 16/2
GTIN	4960664672899
Classe d'article	250

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Description technique

Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Filetage attachement M	M8
Longueur totale L_{tot}	25 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Ø dents D_c	16 mm
Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Nombre de dents Z	2
Perçage par interpolation Ø D_{max}	30 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	26 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	1,27 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	9 mm

Ø D ₃	10 mm
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------