KYOCERa

BDMT 11T308 ER-N2, PR1225, Type: ST1400



Données de commande

N° commande	227470 ST1400		
GTIN	4960664609420		
Classe d'article	25A		

Description

Remarque(s):

Les fraises sont équipées du même nombre de plaquettes de type N2 et N3. Respecter l'ordre de positionnement sur le porte-outils.

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0.3 \times D$.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z par dent: 0,09 – 0,16 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,09 – 0,16 mm		
Туре	ST1400		
Rayon d'angle	0,8 mm		
Code ISO plaquette	BDMT 11T308 ER-N2		
Nuance	PR1225		
Type d'outils	Carbure		
Type de produit	Plaquette pour fraisage		



Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	Р
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	Р
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	Р
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	Р
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	140 m/min	Р
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		