



## Plaquettes de coupe PENTACUT 17 N-P droite, IC1008, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 1,5/17mm



### Données de commande

N° commande	273956 1,5/17
GTIN	7291075390162
Classe d'article	26K

### Description

#### Utilisation:

Système universel pour l'usinage de petites pièces. Pour le tronçonnage de gorges, le tronçonnage, le filetage et le tournage en tirant.

Pour le tronçonnage de gorges. Brise-copeaux positif. Coupe douce.

#### Adapté(s) pour:

Porte-outils 273950 – 273951.

#### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Largeur de gorge w	1,5 mm
Rayon d'angle R	0,1 mm
Profondeur de coupe $t_{max}$	4 mm
Avance f	0,02 - 0,07 mm/tr

CUTDIA	8 mm
Dim. plaquette Ø d	17 mm
Série	PENTACUT
Référence fabricant	PENTA 17N150P010RS IC1008
Nombre de changements/dents	5
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 180 m/min
Nuance	IC1008
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage