

**Garant****SDMX 0903 AFEN, HB7635, Type: INOX**

## Données de commande

N° commande	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

- **Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.**
- **Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.**
- **Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l'usure élevées.**

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 3$  mm.

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,14 mm
Type	INOX
Epaisseur plaquette E	3,18 mm
Code ISO plaquette	SDMX 0903 AFEN
Nuance	HB7635
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	270 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		