

**BDMT 11T302 ER-JS, PR1535, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	227358 INOX
GTIN	4960664685790
Classe d'article	25A

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$. 90° précis jusqu'à $a_p = 5,5$ mm.

Description technique

Avance f_z par dent	0,07 – 0,11 mm
Type	INOX
Rayon d'angle	0,2 mm
Code ISO plaquette	BDMT 11T302 ER-JS
Nuance	PR1535
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	50 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		