



## Plaquettes de coupe MINCUT MIFR neutre, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2/8mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 270426 2/8    |
| GTIN             | 7291075262520 |
| Classe d'article | 26J           |

### Description

#### Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage intérieur.

#### Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

### Description technique

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Dim. plaquette $\varnothing$ d  | 8 mm                   |
| Profondeur coupe max. $t_{max}$ | 5,5 mm                 |
| WF                              | 2,8 mm                 |
| INSL                            | 17,7 mm                |
| DAXN-DAXX                       | 8 - 16 mm              |
| Avance f dressage               | 0,02 - 0,06 mm/tr      |
| Avance f rainurage axial        | 0,02 - 0,1 mm/tr       |
| Rayon d'angle R                 | 0,2 mm                 |
| Série                           | MINCUT                 |
| Référence fabricant             | MIFR 8-2.00-0.20 IC908 |
| Nuance                          | IC908                  |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Application principale                        | UNI                              |
| Condition de coupe                            | Continue                         |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 80 - 140 mm/min                  |
| Type de produit                               | Mini-plaquettes interchangeables |