



Plaquettes de coupe MINCUT MIFR neutre, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2,5/15mm



Données de commande

N° commande	270426 2,5/15
GTIN	7291075262469
Classe d'article	26J

Description

Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage intérieur.

Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

Description technique

Profondeur coupe max. t_{max}	9 mm
Dim. plaquette $\varnothing d$	15 mm
WF	5,55 mm
Avance f dressage	0,03 - 0,04 mm/tr
INSL	30 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
Avance f rainurage axial	0,03 - 0,05 mm/tr
Rayon d'angle R	0,2 mm
Série	MINCUT
Référence fabricant	MIFR 15-2.50-0.20 IC908
Nuance	IC908

Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 140 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables