



Plaquettes de coupe MINCUT MEFL neutre, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2,5/10mm



Données de commande

N° commande	270428 2,5/10
GTIN	7291075424638
Classe d'article	26J

Description

Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage extérieur sur pilote.

Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

Description technique

Avance f usinage de gorges	3,15 mm/tr
Avance f dressage	0,02 - 0,05 mm/tr
Profondeur coupe max. t_{max}	9 mm
WF	3,15 mm
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
INSL	24,5 mm
Avance f rainurage axial	0,02 - 0,06 mm/tr
Dim. plaquette \varnothing d	10 mm
Rayon d'angle R	0,2 mm
Série	MINCUT

Référence fabricant	MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Nuance	IC908
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 180 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables