

Garant
Fraise à bout sphérique carbure monobloc, Diamant, Ø e8 DC: 6 mm

Données de commande

N° commande	209785 6
GTIN	4045197476142
Classe d'article	11Y

Description
Exécution:

Avec **revêtement diamant cristallin sp³** de la toute dernière génération, pour l'usinage plus sûr de **matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite**. Dépouille conique à **1°30' (angle α)**.

Tolérance: contour de rayon = **±0,01 mm**.

Nombre de dents Z: 2

Angle d'hélice: 30 degré

Nombre de dents Z: 2

Longueur de coupe L_c: 6 mm

Longueur de col L₁ avec détalonnage: 25 mm

Ø de détalonnage D₁: 5,8 mm

Longueur totale L: 100 mm

Ø queue D_s: 8 mm

Description technique

Ø D ₂	7,1 mm
Avance f _z pour le copiage dans le graphite	0,062 mm
Ø de détalonnage D ₁	5,8 mm
Nombre de dents Z	2
L ₂	50 mm
Ø dents D _c	6 mm
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	25 mm
Ø queue D _s	8 mm

Longueur totale L	100 mm
Longueur de coupe L _c	6 mm
Angle d'hélice	30 degré
Rayon R	3 mm
Revêtement	Diamant
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Noir
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------