

**Plaquettes de coupe DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Largeur de gorge w: 12mm****Données de commande**

N° commande	274148 12
GTIN	7291075316490
Classe d'article	26H

**Description****Exécution:**

Brise-copeaux Y pour l'usinage de gorges général. Brise-copeaux positif. Coupe douce.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de gorges extérieures, pour volumes d'usinage élevés.

**Description technique**

RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,4 mm/tr
INSL	14 mm
Rayon d'angle R	1,2 mm
CWTOL	0,08 mm
Largeur de gorge w	12 mm
Série	DOVEIQGRIP
Référence fabricant	TIGER 1212Y-IQ IC808

Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	Y
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 180 m/min
Nuance	IC808
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage