

Garant

Fraise à fileter à plaquettes, Queue Weldon, Ø effectif DW / longueur de col L1: 30/52mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 218000 30/52 |
| GTIN | 4045197411853 |
| Classe d'article | 21R |

Description

Utilisation:

- Pour filetages cylindriques intérieurs et extérieurs; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
- Pour filetage de trous borgnes et débouchants.
- Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
- **Aucun problème de copeaux: seuls des copeaux courts sont produits.**
- **Pression de coupe faible.**

Remarque(s):

Exécution avec double méplat de serrage HB.

Description technique

| | |
|--------------------------------|--------|
| Ø effectif D | 30 mm |
| Taille plaquette | 27 |
| Ø queue D _s | 25 mm |
| Longueur de col L ₁ | 52 mm |
| Vis de blocage | 219925 |
| Nombre de dents Z | 1 |
| Nombre de goujures | 1 |
| Longueur totale L | 110 mm |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Type de queue | Queue Weldon |
| Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne |
| Utilisation avec le type d'alésage | Trou débouchant |
| Sens de la coupe | Gauche et droit |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Fraise à fileter |

Accessoires

| | |
|----------------|--------|
| Vis de serrage | 219925 |
|----------------|--------|