

**Garant****Tournevis dynamométrique, couple fixe, Couple prédéfini: 3,8Nm****Données de commande**

N° commande	211750 3,8
GTIN	4045197553218
Classe d'article	21B

**Description****Exécution:**

Tournevis dynamométrique à poignée transversale bimatière ergonomique. Le couple est pré-réglé (fixe). Logement avec aimants permanents.

**Fonctionnement:**

Une fois le couple de serrage atteint, le tournevis émet un signal **sensible et sonore**. Grâce au déclenchement à 20°, l'utilisateur est informé de l'obtention de la valeur définie.

**Utilisation:**

En association avec les **embouts 1/4 pouce à tige C 6,3** ou **E 6,3**, p. ex. **embouts Torx Plus® 674252**. Idéal pour une fixation précise de plaquettes selon un couple de serrage prescrit.

**Norme:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Remarque(s):**

Livrés **sans** embout.

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

**Description technique**

Longueur lame	50 mm
---------------	-------

Précision de mesure du couple	±10 %
Couple prédéfini	3,8 Nm
Logement pour embouts	D 6,3
Logement pour embouts	F 6,3
Réglage de la valeur de déclenchement	non réglable
Norme	DIN EN ISO 6789
Longueur totale L	107 mm
Réglage de la valeur de déclenchement	préréglé
Lecture commutable	Nm
Principe de déclenchement	Déclenchement à 20° mécanique
Feedback	à déclenchement
Procédé de mesure	Couple
Type de raccordement	Porte-embouts 1/4"
Sens de serrage	Serrage à droite
Possibilité de journalisation des données	non
Métrologie	mécanique
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Type de produit	Tournevis dynamométriques

## Accessoires

"TQ-Station" – Support de rangement pour tournevis dynamométriques

659964