

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7510, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	214868 ST1400
GTIN	4045197608659
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z par dent: 0,22 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,22 mm
Type	ST1400
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	SOMT 120508 PDER
Nuance	HB7510
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		