

# Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 25mm



### Données de commande

N° commande	319126 25
GTIN	4067263238041
Classe d'article	31V

## **Description**

#### **Exécution:**

- · Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- · Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- · Avec gicleurs.

GARANT Eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

#### **Utilisation:**

Pour carottage.

#### Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## **Description technique**

$h_5$	25 mm
Largeur de queue b₃	19 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm

Queue Ø d₁	25 mm
$b_2$	33 mm
$b_1$	58 mm
Code couleur queue VDI	VDI 25
	55 mm
Forme	С
Type de produit	Porte-outils VDI