

**Garant**

**Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme C2 axial, à gauche, Queue Ø d1: 25mm**



## Données de commande

N° commande	319116 25
GTIN	4067263237990
Classe d'article	31V

## Description

### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT eco** – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco 273651.

### Utilisation:

Pour carottage.

### Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Description technique

Largeur de queue b <sub>3</sub>	19 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
Code couleur queue VDI	VDI 25
b <sub>2</sub>	33 mm

Queue Ø d <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>1</sub>	58 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
l <sub>1</sub>	55 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI